

Stichwort:
Lithium Xtra

Typ: **SL-761**

Technische Daten **Größe 2/3AA**
 (Typische Werte für 1 Jahr gelagerte Zellen bei 25°C)


System	Li/SOCl ₂
Nennspannung	3,6 V
Nennkapazität	1,5 Ah
Nennstrom	1 mA
Maximaler Dauerentladestrom	30 mA
Pulsstromfähigkeit	90 mA
Anodenoberfläche	9 cm ²
Lithiummenge	0,5 g
Gewicht	12 g
Volumen	5,7 cm ³
Temperaturbereich	-55...+85°C

WARNING:
 Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 100°C, incinerate, or expose contents to water.


UL Zulassung unter
 Registrier-Nr. MH 12827

Siehe auch im Internet
 unter Produkte/Sicherheit


Typische Entladekurven bei +25°C





Verfügbare Kapazität



Betriebsspannung



Typische Pulsentladung bei +25°C



Verfügbare Anschlußarten	Sach-Nr.
SL-761/S Standard	11 1 07611 00
SL-761/T Anschlußfahnen	11 1 07612 00
SL-761/P Anschlußdrähte	11 1 07613 00
SL-761/PR radiale Pins	11 1 07616 00
SL-761/PT verpolsichere Pins	11 1 07618 00

Diese Angaben sind rein beschreibender Art. Sie sind auch von den tatsächlichen Einsatzbedingungen abhängig und nicht als Zusicherung von Eigenschaften zu verstehen. Änderungen vorbehalten.