

Wir messen es. **testo**



testo 925 Aktions-Set

Aktionspreis gültig
bis 31.12.2013



Von 0 auf 500 in 3 s. Und das auf allen Oberflächen.

Ob plan oder nicht-plan – ab jetzt messen Sie jede Oberfläche extrem schnell und extrem zuverlässig bis 500°C.

www.testo.de/aktion925

Plane und nicht-plane Oberflächen einfach schneller messen.

Kontrollieren Sie die Temperatur **auch rauer Oberflächen** künftig schneller und zuverlässiger – mit dem **testo 925 Aktions-Set**. Dank federndem Thermoelement-Band schmiegt sich der blitzschnelle Fühler perfekt an jede Oberfläche an und verhindert damit verfälschte Ergebnisse durch Verkanten. Dabei überzeugt das robuste Mess-Set durch einen hohen

Temperaturbereich von -50 bis 500° C.

Verlassen Sie sich jederzeit auf Ihre Messdaten und sorgen Sie für eine optimale Qualitätssicherung auf Ihrer Fertigungsstraße.



- Schnelle und sichere Temperatur-Kontrolle
- Beleuchtetes Display
- Fortlaufende Anzeige der Min./-/Max.-Werte
- Akustischer Alarm (Grenzwerte einstellbar)

Sensortyp	Typ K (NiCr-Ni)
Messbereich (Aktionsset)	-50 ... +500 °C *
Genauigkeit ±1 Digit	±(0.5 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +900 °C) ±(0.7 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich)
Auflösung	0.1 °C (-50 ... +199.9 °C) 1 °C (restl. Messbereich)

* Messgerät testo 925 ohne Fühler -50°C ... +1000°C

Allgemeine technische Daten

Betriebstemp.	-20 ... +50 °C
Lagertemp.	-40 ... +70 °C
Batterietyp	9V-Block, 6F22
Standzeit	200 h (angeschlossener Fühler, Licht aus) 45 h (Funkbetrieb, Licht aus) 68 h (angeschlossener Fühler, Licht immer an) 33 h (Funkbetrieb, Licht immer an)
Abmessung	182 x 64 x 40 mm
Gehäusematerial	ABS
Gewicht	171 g
Garantie	2 Jahre



Ihr testo 925 Aktions-Set im Überblick:

	Best.-Nr.	EUR
1-Kanal Temperatur-Messgerät testo 925	0560 9250	88,00
Reaktionsschneller Oberflächenfühler mit federndem Thermoelement-Band (TE Typ K)	0602 0393	109,00
Praktische Bereitschaftstasche für Messgerät und Fühler (340 / 160 / 70 mm)	0516 0210	27,00

JA, ich bestelle das testo 925 Aktions-Set

0563 9250

Ihr Vorteilspreis
€ 199,00
€ 224,00