Schaltschrankdurchführung - VS-BH-M12FSD-RJ45/90 - 1657261

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Schaltschrankdurchführung, M12, 4-polig, D-kodiert auf RJ45-Buchse, Buchseneingang 90°, IP65/67

PROFINET Ethernet

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356100083

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	4
Geschirmt	ja
Farbe	schwarz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C
Schutzart	IP65/IP67

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA
Material Kontakt	Kupferlegierung

Elektrische Kennwerte

Polzahl	4
Nennspannung U_N	50 V
Nennstrom I_N	1 A
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Bemessungsstrom	1 A

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701

Schaltschrankdurchführung - VS-BH-M12FSD-RJ45/90 - 1657261

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27060307
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC000220
ETIM 5.0	EC000220

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

GOST / GOST /

Approbationsdetails


GOST

Zeichnungen


Explosionszeichnung

Schaltschrankdurchführung - VS-BH-M12FSD-RJ45/90 - 1657261

Maßzeichnung




Maßzeichnung



Montageausschnitt

Schaltschrankdurchführung - VS-BH-M12FSD-RJ45/90 - 1657261

Schaltplan



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com