

Aderendhülse - AI 10 -12 RD - 3200551

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Aderendhülse, Länge: 22 mm, Farbe: rot

Abbildung zeigt Variante AI 1-6
RD

Produkteigenschaften

- ✓ Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert
- ✓ Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung
- ✓ Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
GTIN	4017918094164

Technische Daten

Maße

Länge (b)	22 mm
Hülsenlänge	12 mm
Innenmaß Isolierkragen (d)	7,5 mm
Hülsendurchmesser	4,6 mm
Isolierkragenstärke	0,3 mm
Hülsenwandstärke	0,2 mm

Umgebungsbedingungen

Kurzzeittemperatur	120 °C
Dauertemperatur max	105 °C

Allgemein

Farbe	rot
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material	E-CU

Klassifikationen

eCl@ss

Aderendhülse - AI 10 -12 RD - 3200551

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005


UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Approbationen

CSA / CSAus / cCSAus /

Approbationsdetails

CSA 	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	


CSAus	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	

cCSAus

Aderendhülse - Al 10 -12 RD - 3200551

Zeichnungen

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>