

Elektronikgehäuse - ME MAX 22,5 SF G 2-2 KMGY - 2869362

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Elektronikgehäuse, bestehend aus: Gehäuseschalen links und rechts, Blende, Klarsichtdeckel, Metallfußriegel und Feder, Gehäuse geschlossen, 16-polig (4 x 4 Pole), Bauform: superflach, Breite: 22,5 mm, Farbe: lichtgrau

Produkteigenschaften

- Steckanschluss in Schraub-, Feder- oder Schnellanschlusstechnik
- Etiketten für Zusatzbeschriftung optional
- Tragschienen-Busverbinder optional
- Große Frontfläche für hochpolige Stecker oder Bedien- und Einstellelemente
- Große Leiterplattenfläche bei kompakten Gehäuseabmessungen
- Einlegeblende einfach modifizierbar und bedruckbar
- Einfacher Modultausch ohne Unterbrechung der Kontaktkette
- Fest- oder Steckanschlusstechnik mischbar auf bis zu drei Anschlussebenen, in unterschiedlichen Rastermaßen
- Klarsichtfrontdeckel schwenkbar
- Funktionserdkontakt optional

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918975098

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Komplettgehäuse
Material Gehäuse	Polyamid
Farbe	lichtgrau

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
--------------------------------------	-------------------

Maße

Länge	85 mm
Bauhöhe	70,4 mm
Breite	22,5 mm

Technische Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Verlustleistung bei 20 °C in horizontaler Einbaulage	5,5 W 9,6 W

Elektronikgehäuse - ME MAX 22,5 SF G 2-2 KMGY - 2869362

Technische Daten

Technische Daten

Polzahl	16
---------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031


UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized /

Approbationsdetails




Zubehör

Erdkontakt

Elektronikgehäuse - ME MAX 22,5 SF G 2-2 KMGY - 2869362


Maßzeichnung



Maßbild der Leiterplatte ME MAX ...SF 2-2 für Leiterplattenklemmen-Anschluss (MKDSO), Ansicht: Bestückungsseite

Elektronikgehäuse - ME MAX 22,5 SF G 2-2 KMGY - 2869362


Maßzeichnung



Gehäuseinnenmaße ME-MAX... Flach/Superflach

Elektronikgehäuse - ME MAX 22,5 SF G 2-2 KMGY - 2869362

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>