



15.2⁰ Ruhestellung
free position

12.4 ± 0.5 Schalterpunkt
operating position

8.5 zul. Endstellung
end position allowed



Aufschrift
marking


MARQUARDT

1117.
16(6)/400 ~ T85

05

12A 125 - 250 V AC
1/6 HP 125 V AC
1/2 HP 250 V AC
R84

T.-Nr. 6577900



Herstellort/-Jahr/-Woche
code of manufacture:
place/year/week



Auf Verpackung / on box : T.-Nr.6577900
G

Offener 1-polig
Schalt-Betaetigungskraft 3.5N ± 0.5N
Differenzweg (Weg zwischen Schalterpunkt
und Ruckschalterpunkt) max. 2.6

SPNC
actuating force 3.5N ± 0.5N
movement differential (movement between
operating position and release position)
max. 2.6

Rd ≤ 100 mΩ bei / at I > 1A

G-Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap.30
G-matching IEC 60335-1:2001 clause 30

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY		Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 11170206	Index d	
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			PROJEKTION			Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original Din A4					Massstab SCALE 1 : 1 30mm
						ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					0 10 20 30mm		
c	48695	10.08.06	HHE			CAD: NX V6.0							
b	47541	30.05.06	BRC			gez./DRAWN BY 04.08.05 BRC							
a	44287	04.08.05	BRC			gepr./CHECKED BY							
	42508	21.04.05	BRC	d	84820	19.06.13	HHE	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.20.04.05					
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	 MARQUARDT							