

Datenblatt

Artikel-Bezeichnung


Schnur-Zwischenschalter Serie 5044

2 (1) A, 250 V~, 1-polig, Ausschalter
Gehäuse und **Wendezugentlastung** geschraubt,

- für Leitungen H03VV-F 2 x 0,75 mm²,
H03VV-F 3G 0,75 mm², H03VVH2-F 2 x 0,75 mm²
- Schutzgrad: IP20
- Schraubkontakte (Eignung der Klemmen für den
Anschluss unvorbereiteter Leiter)
- Verschmutzungsgrad: 2
- Schaltzyklen: 1E4 (10.000)
- Schaltverhalten: vollständige Abschaltung
- Vergleichszahl der Kriech-
wegbildung PTI: 175 V
- Bemessungswert der
Stehstoßspannung : 2,5 kV U (imp)



LBH: 81 x 32 x 29
(mit Knopf) mm
Durchmesser Knopf:
15 mm



inter BÄR-Nr.	Farbe Gehäuse	Knopf
5044-000...	transparent	transparent
5044-001...	weiß	schwarz
5044-004...	schwarz	schwarz
5044-008...	weiß	weiß
5044-009...	braun	beige
5044-010...	gold	gold
5044-020...	titan	schwarz

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!