

# Gehäuse-Oberteil - BC 107,6 GEH-OT U22 KMGY - 2896089

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Oberteil für Installationsgehäuse BC, Breite: 107,6 mm, Anschlussraumtiefe: 22 mm

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>GTIN</b>	4046356096508

## Technische Daten

### Allgemein

<b>Gehäuseart</b>	Oberteil
<b>Material Gehäuse</b>	Polycarbonat
<b>Farbe</b>	lichtgrau

### Maße

<b>Länge</b>	89,7 mm
<b>Bauhöhe</b>	62,2 mm
<b>Breite</b>	107,6 mm

### Technische Daten

<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	V0
---------------------------------------	----

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27180401
<b>eCl@ss 4.1</b>	27180401
<b>eCl@ss 5.0</b>	27180506
<b>eCl@ss 5.1</b>	27180506
<b>eCl@ss 6.0</b>	27180802
<b>eCl@ss 7.0</b>	27182702
<b>eCl@ss 8.0</b>	27182702

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC001031
<b>ETIM 3.0</b>	EC001031
<b>ETIM 4.0</b>	EC001031

# Gehäuse-Oberteil - BC 107,6 GEH-OT U22 KMGY - 2896089

## Klassifikationen

### ETIM

<b>ETIM 5.0</b>	EC000886
-----------------	----------



### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	31261501
<b>UNSPSC 7.0901</b>	31261501
<b>UNSPSC 11</b>	31261501
<b>UNSPSC 12.01</b>	31261501
<b>UNSPSC 13.2</b>	31261501

## Approbationen

UL Recognized / GOST / GOST /


### Approbationsdetails



## Zeichnungen

# Gehäuse-Oberteil - BC 107,6 GEH-OT U22 KMGY - 2896089

Maßzeichnung



Maßzeichnung zeigt den Artikel mit Gehäuseoberteil (Klemmeinbautiefe 22,35 mm) und Gehäusedeckel

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>