

Aderendhülse - Al 2,5 - 8 GY - 3200069

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Aderendhülse, Länge: 14 mm, Farbe: grau

Abbildung zeigt Variante Al
0,75-8 GY

Produkteigenschaften

- ☒ Die Metallhülsen bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung
- ☒ Diese Aderendhülsen entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09
- ☒ Der Farbcode des Kunststoff-Isolierkragens ist der französischen Norm NF C 63-023: 1994-02 angelehnt

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
GTIN	4017918093716

Technische Daten

Maße

Länge (b)	14 mm
Hülsenlänge	8 mm
Innenmaß Isolierkragen (d)	4,2 mm
Hülsendurchmesser	2,3 mm
Isolierkragenstärke	0,3 mm
Hülsenwandstärke	0,15 mm

Umgebungsbedingungen

Kurzzeittemperatur	120 °C
Dauertemperatur max	105 °C

Allgemein

Farbe	grau
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material	E-CU

Klassifikationen

eCl@ss

Aderendhülse - Al 2,5 - 8 GY - 3200069

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Approbationen

CSA / CSAus / cCSAus /

Approbationsdetails

CSA 	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	


CSAus	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	

cCSAus

Aderendhülse - Al 2,5 - 8 GY - 3200069

Zeichnungen

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>