

## LUMOTAST 25 - Not-Halt-Taster

1.15.154.006/0301



### Approbationen

TÜV	IEC 60947-5-x, 60904, 60073
UR	UL 508

### Allgemein

Blendenfarbe	opak rot
Bundform	quadratisch
Bundfarbe	schwarz

### Einbaumaße

Bundlänge	25 mm
Bundbreite	25 mm
Bauhöhe	18,5 mm
Einbautiefe mit Federleiste	30,7 mm
Einbautiefe mit Steckfassung	33,4 mm
Einbauöffnung	16,2 mm

### Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewinding
Anschluss	Stiftleiste 4-pol. / Steckfassung
Kontaktsystem	Sprungkontakt
Kontaktfunktion	rastend
Kontaktbestückung	2 Ö (Zwangstrennung)
Kontaktwerkstoff	Au
Beleuchtung	nein
Rückstellung	durch Ziehen

### Mechanische Kennwerte

Betätigungskraft max.	10 N
Betätigungsweg	2,6 mm
Schaltweg	2 mm
Anschlagfestigkeit min.	100 N

### Elektrische Kennwerte

Schaltspannung AC/DC max.	25 V
Schaltspannung AC/DC min.	0,02 V
Schaltstrom AC/DC max.	100 mA (1A bedingter Kurzschluss-Strom)
Schaltstrom AC/DC min.	0,01 mA
Durchgangswiderstand max.	100 mΩ
Prellzeit max.	10 ms




### Sonstige Angaben


Lebensdauer min. (Schaltzyklen)	15.000 Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65
Arbeitstemperatur min.	-25 °C

08.02.2012

Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Gewicht	9 g

Einbauöffnung





mit Federleiste

