

FUßSCHALTER

PRODUKTNUMMER 2410.0501




TECHNISCHE DATEN

Produktnummer	2410.0501
Betätigerfarbe / Bedruckung	
Produktfamilie	Fußschalter
Betätigungsart	direkt
Gewicht	331.992 g
ROHS Konform	ja
Schaltfunktion	Wechsler (SPDT Momentary) / Schließer (SPNO)
Material fester Kontakt	Ag
Polzahl	2 x 1 - polig
Anschlüsse	Buchsenklemme, M3 5 Klemmen
Mechanische Lebensdauer	30E4
Schaltleistung IEC	6 (2.5) A 250 V AC 5E4
Kriechstromfestigkeit	250 PTI
Isolationsabstand	nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung
Betätiger und Zusatzbetätiger	Trittplatte: PA, schwarz, ähnlich RAL 7024
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: PA, schwarz, 4 Gummifüße, Öffnung zum Aufhängen
Kontaktmaterial	Ag
Kontaktabstand	< 3 mm
Kontaktart	reibender Sprungkontakt
Schaltkraft	Stufe 1: 22 ± 4 N / Stufe 2: 31±5 N N
Prüfzeichen	ENEC 10
Sonstiges	Wechsler und Schließer separat anschließbar / mit Schalter 1005.1801 / nacheinander schaltend / mit Schalter 1005.1407
Verschmutzungsgrad	3
Lagervariante	●

PRODUKTBIID



ZEICHNUNGEN



Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Marquardt GmbH · Schloss-Straße 16 · 78604 Rietheim-Weilheim · Deutschland
Telefon: +49 (0) 7424 / 99-0 · Fax: +49 (0) 7424 / 99-2399 · www.marquardt.com · marquardt@marquardt.de