

Aderendhülse - A 1 - 8 - 3202517

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Aderendhülse, Länge: 8 mm, Farbe: silberfarben

Abbildung zeigt Variante A 1-6

Produkteigenschaften

- ☒ Mit den Aderendhülsen A 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten
- ☒ Die Abmessungen der Aderendhülsen entsprechen der DIN 46228-1
- ☒ Die Aderendhülsen ohne Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1000
GTIN	4017918157210

Technische Daten

Maße

Länge (b)	8 mm
Hülsenlänge	7,3 mm
Innenmaß Isolierkragen (d)	2,5 mm
Hülsendurchmesser	1,4 mm
Hülsenwandstärke	0,15 mm

Umgebungsbedingungen

Dauertemperatur max	105 °C
---------------------	--------

Allgemein

Farbe	silberfarben
-------	--------------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201

Aderendhülse - A 1 - 8 - 3202517

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27400201
------------	----------

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Approbationen

CSA / CSAus / cCSAus /

Approbationsdetails

CSA 	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	

CSAus	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	

cCSAus

Zeichnungen