



### HOCHLEISTUNGS-METALLSÄGEBOGEN 603F



#### OPTIMALER UND DAUERHAFTER SCHNITT

- Konstante Blattspannung: 110 kg automatisch kontrolliert.
- Steifer Bügel aus Aluminium.
- Ergonomischer Griff aus Bi-Material zur Verringerung von Vibrationen.



#### Stets perfekter Schnitt

- Für eine optimale Schneidspannung (110 kg) den Schalter bis zum KLACK drehen.

#### ZEITERSPARNIS

- Schneidbereich 100 mm auf der ganzen Länge des Bogens.
- Ultraschneller Blattwechsel.
- 8 Schneidstellungen (alle 45°).



- 360°
- 8 Stellungen



#### 603F „Hochleistungs“-Metallsägebogen



#### NF E 73-073, DIN 6473

- Automatische Spannungskontrolle des Blattes auf 110 kg für einen optimalen und dauerhaften Schnitt.
  - Aluminiumbügel für maximale Steifheit.
  - Ergonomischer Griff = maximaler Schneidkomfort.
  - 8 Blattstellungen.
  - Ultraschneller Blattwechsel.
  - Verwendung mit 300 mm Standardblättern.
  - Abmessungen (L x B): 440 x 145 mm.
  - Lieferung mit einem montierten Sägeblatt.
- Gewicht: 830 g.

- Ersatzblätter: 668B.