

Koppelrelais - PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - 2981978

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Koppelrelais für SIL 3 High/Low Demand Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 1 Freigabestrompfad, 1 Meldekontakt, Modul für Safe State Off Anwendungen, Testpulsfilter, Sicherung, steckbarer Schraubanschluss, Breite 17,5 mm

Produkteigenschaften

- 17,5 mm schmales Gehäuse
- Bis SIL 3 nach IEC 61508
- Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205
- Einfacher Proof Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
- Lange Lebensdauer durch Filterung der Steuerungs-Prüfimpulse
- Mit eingebauter, auswechselbarer Sicherung im Freigabestrompfad
- Ein Freigabestrompfad
- Koppelt digitale Ausgangssignale von fehlersicheren Steuerungen an die Peripherie (Ventile, etc.) zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356448352

Technische Daten

Hinweis:

Nutzungsbeschränkung	EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich
-----------------------------	---

Maße

Breite	17,5 mm
Höhe	99 mm
Tiefe	114,5 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	≤ 75 % (Im Jahresdurchschnitt; Kondensierung und Vereisung nicht zulässig)
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	≤ 85 % (Vereinzelt; Kondensierung und Vereisung nicht zulässig)
Schock	15 g

Koppelrelais - PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - 2981978

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Vibration (Betrieb)	2 g
---------------------	-----

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung U_N	24 V DC
Eingangsspannungsbereich bezogen auf U_N	0,85 ... 1,1
Typischer Eingangsstrom bei U_N	55 mA
Einschaltstrom typisch	100 mA
Ansprechzeit typisch	50 ms
Rückfallzeit typisch	50 ms
Wiederbereitschaftszeit	1 s

Ausgangsdaten

Kontaktausführung	1 Freigabestrompfad unverzögert
Kontaktausführung	1 Rückmeldestrompfad unverzögert
Kontaktmaterial	AgCuNi, + 0,2 μ m Au
Schaltspannung maximal	250 V AC/DC
Schaltspannung minimal	15 V AC/DC
Grenzdauerstrom	5 A (Schließer, Derating beachten)
Grenzdauerstrom	100 mA (Öffner)
Einschaltstrom maximal	5 A
Einschaltstrom minimal	5 mA
Quadr. Summenstrom	25 A ² (Derating beachten)
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	120 W (24 V DC, τ = 0 ms, Öffnerkontakt: 2,4 W)
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	144 W (48 V DC, τ = 0 ms, Öffnerkontakt: 4,8 W)
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	66 W (110 V DC, τ = 0 ms, Öffnerkontakt: 11 W)
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	60 W (220 V DC, τ = 0 ms, Öffnerkontakt: 22 W)
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	1250 VA (250 V AC, τ = 0 ms, Öffnerkontakt: 25 VA)
Abschaltleistung (induktive Last) maximal	72 W (24 V DC, τ = 40 ms, Öffnerkontakt: 2,4 W)
Abschaltleistung (induktive Last) maximal	36 W (48 V DC, τ = 40 ms, Öffnerkontakt: 4,8 W)
Abschaltleistung (induktive Last) maximal	36 W (110 V DC, τ = 40 ms, Öffnerkontakt: 11 W)
Abschaltleistung (induktive Last) maximal	48 W (220 V DC, τ = 40 ms, Öffnerkontakt: 22 W)
Schaltleistung minimal	75 mW
Ausgangssicherung	5 A T (Schmelzsicherung)

Allgemein

Relaistyp	Elektromechanisch zwangsgeführtes, staubdichtes Relais.
Lebensdauer mechanisch	ca. 10 ⁷ Schaltspiele
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand
Kategorie nach EN 13849-1	4
Stopkategorie	0
Benennung	Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178

Koppelrelais - PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - 2981978

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstoßspannung / Isolierung	6 kV / Sichere Trennung, verstärkte Isolierung
Bemessungsisolationsspannung	250 V AC
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	III

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	7 mm
Schraubengewinde	M3
Anschlussart	Schraubanschluss

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371901
eCl@ss 5.1	27371901
eCl@ss 6.0	27371819
eCl@ss 7.0	27371819
eCl@ss 8.0	27371819

ETIM

ETIM 2.0	EC001449
ETIM 3.0	EC001449
ETIM 4.0	EC001449
ETIM 5.0	EC001449

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211901
UNSPSC 7.0901	39121501
UNSPSC 11	39121501
UNSPSC 12.01	39121501
UNSPSC 13.2	39121501

Approbationen

UL Listed / cUL Listed / Functional Safety / cULus Listed /

Koppelrelais - PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - 2981978

Approbationen

Approbationsdetails

UL Listed 

cUL Listed 


Functional Safety

cULus Listed 

Zeichnungen


Koppelrelais - PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - 2981978

Anschlusszeichnung




Koppelrelais - PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - 2981978

Anschlusszeichnung



Koppelrelais - PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - 2981978


Applikationszeichnung



Beispiel einer galvanischen Trennung eines Sicherheits-SPS-Ausgangs vom Feld.


Koppelrelais - PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - 2981978

Schaltplan




Koppelrelais - PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - 2981978

Schaltplan



Koppelrelais - PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - 2981978

Schaltplan



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>