

Typ Type : 1~ Sicherheitstransformator
1~ Safety Isolating transformer

Kernform Core type : EI 66/23

Bemessungsspannung, Primär : 230V
Designated primary voltage

Bemessungsstrom, Primär : 0,144Aac
Designated primary current

Eingebaute Absicherung, Eingang : 
Integrated input protection

Bemessungsspannung, Sekundär : 24V
Designated secondary voltage

Bemessungsstrom, Sekundär : 1,04Aac
Designated secondary current

Eingebaute Absicherung, Ausgang :  1,0AT
Integrated output protection

Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1): 25VA
Designated output power (power factor 1)

Kurzschlußfestigkeit : bedingt kurzschlußfest (integrierte Absicherung)
Short-circuit-protection non-inherently short circuit proof (integrated protection)

Betriebsfrequenz Designated frequency : 50-60Hz

Schutzklasse Safety class : vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II
prepared for class II equipment

Schutzart Protection index : IP00

Isolierstoffklasse Insulation index : B

Max. Umgebungstemperatur : 25°C
Ambient temperature

Vorschriften Standards : EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-6
Part 1 with Part 2-6

Prüfspannung HV-Test voltage : Primär-Sekundär 3,75 kV
Primary-Secondary

Abmaße : siehe Seite 2
Dimensions see page 2

Befestigung : Tragschienenmontage
Mounting DIN Rail mounting

Anschluß (Eingang) : Schraubklemme 1,5mm²
Terminal (Input) Screw terminal 1,5mm²

Anschluß (Ausgang) : Schraubklemme 1,5mm²
Terminal (Output) Screw terminal 1,5mm²

Bemerkungen Notes : Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.
Technical specifications are typical, they can due to material and product tolerances.

Baureihe:
Type:

ACT

Art.-Nr.:
Art.-No.:

ACT 25


Datenblatt

Technical
Specifications

BLOCK
Transformatoren-Elektronik
GmbH
D - 27283 Verden/Aller


Anschlußkennzeichnung:

Terminal Identification



Abmessungen:

Dimensions



Abmessungen in mm:
Dimensions in mm

Gewicht: ca. 0,95kg
Weight: approx. 0,95kg

Seite 2/2
Page 2/2