



RKD 40/2x18

Ringkern-Sicherheits-, bzw. Trenntransformator

- **Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung im Ein- und Ausgang**
- **Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK**
- **Sehr geringes magnetisches Streufeld**

Ringkern-Sicherheits-, bzw. Trenntransformator nach IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6

Montage mittels zweier flexibler Isolierscheiben, einer Metallplatte und Zentralbefestigungsschraube



RKD 40/2x18

Ringkern-Sicherheits-, bzw. Trenntransformator



Eingangsdaten	
Eingangsspannung	2 x 115 V
Frequenzbereich	50 - 60 Hz
Ausgangsdaten	
Ausgangsspannung	2x18 V
Leistung	30,0 VA
Normen und Sicherheit	
Kurzschlussfestigkeit	nicht kurzschlussfest
Schutzart	IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)	II
Umgebungstemperatur max.	40 °C
Isolierstoffklasse	A
Prüfspannung	4000 V, 50 Hz
Mechanische Daten	
Bauart	offen
Anschlüsse	Anschlussdrähte
Befestigung	Zentralbefestigung mittels Schraube
Höhe	31 mm
Durchmesser Ø	70 mm
Gewicht	0,47 kg
Bestelldaten	
Bestellnummer	RKD 40/2x18

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

Max-Planck-Straße 36-46

27283 Verden

Germany

Phone +49 4231 678-0

Fax +49 4231 678-177