Ventilstecker - SACC-V-3CON-PG9/A-GVL 200/240 - 1533301

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Ventilstecker, 3-polig, Bauform A, 1 LED, mit Schutzbeschaltung und Gleichrichter, Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg9

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356025997

Technische Daten

Maße

Außendurchmesser	6 mm ... 8 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	2 A
Bemessungsspannung	240 V
Polzahl	3
Durchgangswiderstand	≤ 15 mΩ
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Statusanzeige	1 LED
Schutzschaltung/-Bauteil	Varistor
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt	0,34 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG	22 ... 16

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Kontakt Ventilstecker	CuZn
Material Kontaktoberfläche Ventilstecker	Ni
Material Kontakteinsatz Ventilstecker	PA6
Material Gehäuse Ventilstecker	PA6
Material Dichtung	NBR

Ventilstecker - SACC-V-3CON-PG9/A-GVL 200/240 - 1533301

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM


ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC002062
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501


Zeichnungen

Maßzeichnung



Ventilstecker - SACC-V-3CON-PG9/A-GVL 200/240 - 1533301

Schaltplan



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com