

Blindstopfen - HC-M-BS-M16 - 1646227

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Blindstopfen, aus Metall, Größe: M 16

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918927981

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68
Schutzart	IP68
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C

Allgemein

Material	Messing vernickelt
Material Dichtung	NBR
Material O-Ring	NBR
Gewindeart Anschlussseite	M16
Farbe	silberfarben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	27149109
eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109

ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000032

Blindstopfen - HC-M-BS-M16 - 1646227

Klassifikationen

ETIM


ETIM 5.0	EC000032
-----------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
UNSPSC 7.0901	39121408
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121408

Zeichnungen

Maßzeichnung



Blindstopfen M16