

Wanddurchführung - SACC-DSI-MSB-5CON-L180/SCO SH - 1553051

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, B-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit geradem Lötanschluss



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20
GTIN	4046356162241

Technische Daten

Maße

Länge des Lötpins	6 mm
-------------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)
Schutzart	IP67

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	5
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Kodierung	B - invers
Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Statusanzeige	Nein
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart	Lötstifte
Montageart	Hinterwandmontage Pg9 mit Flachmutter

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	CuZn

Wanddurchführung - SACC-DSI-MSB-5CON-L180/SCO SH - 1553051

Technische Daten

Material

Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	PA 66
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized / GOST /

Approbationsdetails

UL Recognized 	
Nennspannung UN	60 V
Nennstrom IN	4 A
mm²/AWG/kcmil	26-20


Wanddurchführung - SACC-DSI-MSB-5CON-L180/SCO SH - 1553051

Approbationen

GOST 


Zeichnungen

Bohrplan



Wanddurchführung - SACC-DSI-MSB-5CON-L180/SCO SH - 1553051


Maßzeichnung



M12-Einbausteckverbinder

Wanddurchführung - SACC-DSI-MSB-5CON-L180/SCO SH - 1553051


Maßzeichnung



Montageausschnitt mit Verdrehschutz für Pg9-Gewinde

Wanddurchführung - SACC-DSI-MSB-5CON-L180/SCO SH - 1553051


Maßzeichnung



Frontansicht M12

Wanddurchführung - SACC-DSI-MSB-5CON-L180/SCO SH - 1553051

Schemazeichnung



Polbild M12-Stecker, 5-polig, B-kodiert, Ansicht Stiftseite

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>