

Datum: 28.01.2008

Kontaktgeber: BTLO5K

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	BTLO5K
Beschreibung:	Kontaktgeber mit Schraubanschluss, beleuchtet
Approbationen:	cCSAus, ENEC10, VDE, CE
Schalterart:	2Ö
Schutzklasse:	II (Schutzisolierung)
Betätigungsweg:	3 mm
Ausführung / Anschlüsse:	Schraubanschluss M2.5
Kontaktwerkstoff:	AgNi
Lagertemperatur max.:	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.:	-30°C ... 70°C, ohne Beleuchtung -30°C ... 55°C, bei Glühlampenbeleuchtung -30°C ... 65°C, bei LED-Beleuchtung
Mech. Lebensdauer:	1 Mio. Schaltspiele
El. Lebensdauer (Nennlast):	1 Mio. Betätigungen
Durchgangswiderstand NC:	< 20 mOhm (neu)
Min. Strom:	1 mA (unter Laborbedingungen)
Min. Spannung:	5 V
Prellzeit NC:	< 10ms

Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

	Wechselstrom	Gleichstrom
Gebrauchskategorie:	AC15 B300	DC13 Q300
Bemessungsisolationsspannung U_i :	250 V	300 V
Bemessungsbetriebsspannung U_e :	250 V	250V / 125V / 60V / 24V
Bemessungsbetriebsstrom I_e :	1.5A	0.2A / 0.4A / 1A / 2A
Schaltvermögen:	10le	1.1le
Therm. Dauerstrom:	6A	6 A

Elektrische Daten nach IEC/EN 61058-1 (VDE 0630 Teil1)

Bemessungsspannung U_e :	250 V~
Bemessungsstrom I_e :	6(4) A

Technische Daten Lampe

Lampenfassung:	T5,5K
Lampenspannung max.:	60V
Lampenleistung max.:	1,2W
Definition:	X1...Anode, X2...Kathode

- Änderungen vorbehalten -