

Schildchenträger - CARRIER-TMD 300 - 0828693

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Doppel-Schildchenadapter, 300 mm lang, einrastbar in Schildchennut, zur Aufnahme von ZB ... oder UC-TM ...

Produkteigenschaften

✓ Doppelreihiger, einrastbarer Schildchenadapter, zur Aufnahme von zwei ZB ... oder UC-TM ... und UCT-TM .. Klemmenmarkern, dadurch Verdoppelung der Beschriftungsfläche

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
GTIN	4046356520324

Technische Daten

Maße

Länge (b)	300 mm
Breite (a)	9,9 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Farbe	grau
Material Basiselement	PA
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24010490
eCl@ss 4.1	24010490
eCl@ss 5.0	27371229
eCl@ss 5.1	27371229
eCl@ss 6.0	27371229
eCl@ss 7.0	27371229
eCl@ss 8.0	27371229

Schildchenträger - CARRIER-TMD 300 - 0828693

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC001032
ETIM 4.0	EC001032
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>