

Einrastschildchen - US-EMP (100X15) - 0829521

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Einrastschildchen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Montageart: Verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 100 x 15 mm

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Produkteigenschaften

- ✓ Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem THERMOMARK CARD einfach, schnell und kostengünstig beschriftbar
- ✓ Die UniSheet-Beschriftungsfamilie US-EMP ... bietet Marker für die Montage in vorhandene Schilderrahmen CARRIER EMP
- ✓ Die vorgestanzen Marker lassen sich leicht separieren und einfach montieren
- ✓ Die Matten bieten Platz für Funktionstexte

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356613644

Technische Daten

Maße

Länge (b)	100 mm
Breite (a)	15 mm

Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 80 °C
Empfohlene Lagerkonditionen	10-25 °C / 35-65 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine kühle und dunkle Aufbewahrung ist zu empfehlen.

Allgemein

Farbe	weiß
Inhaltsstoffe	silikonfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	PVC
Material	PVC
Anzahl der Einzelschilder	9
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	1
RoHS Konform	ja
Bedruckbarkeit	Thermotransfer

Einrastschildchen - US-EMP (100X15) - 0829521

Technische Daten

Allgemein

Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe	VW PV 3.10.7:2005-02
Ergebnis	Prüfung bestanden
Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation	in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Prüfdauer	96 h
Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung	Prüfung bestanden
Salznebel Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Prüfdauer	96 h
Ergebnis Salznebelprüfung	Prüfung bestanden
Kondenswasser-Wechselklima mit SO2 Prüfspezifikation	in Anlehnung an DIN 50018:2013-05
Klimastufe	AHT 1,0 S
Zyklen	2
Ergebnis Kondenswasserprüfung	Prüfung bestanden
Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08
Ergebnis	Prüfung bestanden
Stärke Folie	500 µm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001694
ETIM 5.0	EC001694

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Magazin

Einrastschildchen - US-EMP (100X15) - 0829521

Zubehör

THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 5146451



Schildchenträger

CARRIER-EMP (1000X15) GY - 0829366



CARRIER-EMP (1000X15) TR - 0829530



CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - 0829559



CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - 0829560



Abdeckung

Einrastschildchen - US-EMP (100X15) - 0829521

Zubehör

CARRIER-EMP (1000X15) COVER - 0829520



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>