

Kunststoffschild - US-EMLP (27X18) SR - 0828896

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Kunststoffschild, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 18 mm

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356559003

Technische Daten

Maße

Länge (b)	27 mm
Höhe	0,5 mm
Breite (a)	17,6 mm

Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 80 °C

Allgemein

Farbe	silber
Inhaltsstoffe	silikonfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	PVC
Anzahl der Einzelschilder	21
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	3

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137

Kunststoffschild - US-EMLP (27X18) SR - 0828896

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27141137
------------	----------

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Magazin

THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 5146451



Schildchenträger

CARRIER-EMP 22 (27X18) - 0827448



CARRIER-EMLP 22 (27X18) - 0828987



Zeichnungen

