

# Verdrahtungskanal - CD 80X100 BU - 3240321

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Verdrahtungskanal, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 2000 mm

## Produkteigenschaften

- Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie
- Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD
- Werkzeugloses, gratfreies Herausbrechen der Stege durch Sollbruchstelle
- Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels
- Sicherer Halt der verlegten Leiter durch seitlich an den Stegen einrastbare Drahthalteklammern
- Mit den Kunststoff-Spreiznieten lassen sich die Verdrahtungskanäle mit Hilfe des Nietsetzwerkzeugs auf einfache Weise fixieren

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	8
<b>GTIN</b>	4046356508018

## Technische Daten

### Maße

<b>Länge (b)</b>	2000 mm
<b>Höhe</b>	100 mm
<b>Breite (a)</b>	80 mm

### Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-5 °C ... 60 °C
--------------------------------------	-----------------

### Allgemein

<b>Farbe</b>	blau
<b>Inhaltsstoffe</b>	bleifrei
<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	V0
<b>Material</b>	PVC

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27140602
<b>eCl@ss 4.1</b>	27140602

# Verdrahtungskanal - CD 80X100 BU - 3240321

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 5.0	27140602
eCl@ss 5.1	27140602
eCl@ss 6.0	27400703
eCl@ss 7.0	27400703
eCl@ss 8.0	27400703

### ETIM

ETIM 2.0	EC000012
ETIM 3.0	EC000012
ETIM 4.0	EC000012
ETIM 5.0	EC000012



### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

## Approbationen

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / CSA /

### Approbationsdetails



## Zubehör

### Abdeckung

# Verdrahtungskanal - CD 80X100 BU - 3240321

## Zubehör

CD COVER 80 BU - 3240334



---

## Blindstopfen

RVT-PA 4 - 3240498



RVT-PA 6 - 3240499



---

## Nietwerkzeug

UNIFOX-RVT P 4 - 1212478



UNIFOX-RVT P 6 - 1212509



---

## Verdrahtungskanal

# Verdrahtungskanal - CD 80X100 BU - 3240321


## Zubehör

CD WR - 3240284



## Zeichnungen

Maßzeichnung



Die Bodenlochung ist nach DIN EN 50085

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>