

## UHU DOPPELBAND TRANSPARENT

UHU DOPPELBAND TRANSPARENT ist ein belastbares, doppelseitiges, absolut durchsichtiges Montage-Klebeband mit dauerhaft hoher Festigkeit. Die Alternative zum Schrauben und Nageln. Hält dauerhaft und sicher auf fast allen glatten Oberflächen im Innen- und Außenbereich, wie z.B. auf Glas, Metall, Fliesen, Kacheln, Kunststoffen, lackiertem Holz und Stein. Ideal zur Montage von Schildern, Dekorationsobjekten, Halterungen, Haken, Hausnummern, Ablageelementen, Zier- und Sockelleisten u.v.m. Auch für den Duschbereich sowie die Montage von Anbauteilen rund um das Auto geeignet.

<b>Spezifikation:</b>	Aussehen:	transparent
	Abdeckung:	rote LDPE-Folie
	Klebstoff:	Acrylschaum
	Dicke ohne Liner [µm]:	1000
	90° Schälfestigkeit auf Stahl [N/25mm]:	30
	Temperaturbeständigkeit [°C]:	-30 bis +180

### Eigenschaften:

UHU DOPPELBAND TRANSPARENT ist UV-stabil, wasserfest und extrem temperaturbeständig.

Die Temperaturbeständigkeit von UHU DOPPELBAND TRANSPARENT liegt zwischen -30°C und +180°C.

UHU DOPPELBAND TRANSPARENT hat eine gute Anfangs-Haftkraft, die maximale Endfestigkeit ist nach 24 Stunden erreicht.

### Gebrauchsanweisung:

Klebeflächen müssen tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein; Verarbeitungstemperatur mind. +10 °C. Für optimale Ergebnisse Klebeflächen zunächst reinigen (bspw. mit Alkohol oder Reinigungsbenzin). UHU DOPPELBAND TRANSPARENT ohne Lufternschlüsse auf das zu montierende Objekt kleben. Schutzfolie abziehen. Achtung: Klebstoff nicht mit den Fingern berühren! Klebeobjekt exakt an der vorgesehenen Stelle anbringen und fest andrücken. Klebeobjekt ist nach dem Andrücken nicht mehr korrigierbar.

Die max. Klebekraft bei Klebeobjekten bis zu 10 mm Tiefe beträgt auf glatten Oberflächen bis zu 7,5 kg pro 15 cm\* UHU DOPPELBAND TRANSPARENT.

\* Maximale Klebekraft abhängig vom Untergrund sowie dem Material und der Tiefe des Objektes; max. Haftkraft ermittelt bei der Verklebung von flachen Objekten aus Metall (Tiefe < 10 mm) auf glatten und sauberen Metalloberflächen; Testumgebung: 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit.

### Reinigung:

Klebstoffrückstände mit Reinigungsbenzin entfernen.

### Lagerung:

UHU DOPPELBAND TRANSPARENT ist kühl und trocken zu lagern (nicht unter +5°C und nicht über +30°C).

**Gebindegrößen:** 1,5 m x 19 mm

\*\*\*

### Hinweis:

Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.