

Leiterplatten-Anschlussklemme - FFKDSA1/H-3,81- 4 - 1700282

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °

Abbildung zeigt die 10-polige Variante

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918985677

Technische Daten

Maße

Länge	13,6 mm
Rastermaß	3,81 mm
Maß a	11,43 mm
Stiftabmessungen	0,5 x 1 mm
Bohrlochdurchmesser	1,3 mm

Allgemein

Artikelfamilie	FFKDS(A)/H
Bemessungsstoßspannung (III/3)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Bemessungsspannung (III/3)	160 V
Bemessungsspannung (III/2)	160 V
Bemessungsspannung (II/2)	320 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	12 A
Nennquerschnitt	1 mm ²
Oberfläche Lötpin	Sn
Abisolierlänge	10 mm
Polzahl	4

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	18

Leiterplatten-Anschlussklemme - FFKDSA1/H-3,81- 4 - 1700282

Technische Daten

Anschlussdaten

AWG nach UL/CUL min	26
AWG nach UL/CUL max	16

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / CCA / KEMA-KEUR / IECEx CB Scheme / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA 	
Usegroups	B
Nennspannung UN	150 V
Nennstrom IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-18

UL Recognized 
--

Leiterplatten-Anschlussklemme - FFKDSA1/H-3,81- 4 - 1700282

Approbationen

Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	6 A	6 A
mm²/AWG/kcmil	26-16	26-16

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	6 A	6 A
mm²/AWG/kcmil	26-16	26-16

CCA	
Nennspannung UN	130 V
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	1

KEMA-KEUR 	
Nennspannung UN	130 V
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	1

IECEE CB Scheme 	
Nennspannung UN	130 V
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	1

cULus Recognized 	
--	--

Zeichnungen