




Typ	: 1~ Sicherheitstransformator	
Type	: 1~ Safety Isolating transformer	
Kernform	: 2x EI 66/30	
Core type		
Bemessungsspannung, Primär	: 230V	
Designated primary voltage		
Bemessungsstrom, Primär	: 0,348Aac	
Designated primary current		
Eingebaute Absicherung, Eingang	: 	
Integrated input protection		
Bemessungsspannung, Sekundär	: 24V	
Designated secondary voltage		
Bemessungsstrom, Sekundär	: 2,63Aac	
Designated secondary current		
Eingebaute Absicherung, Ausgang	:  2,5AT	
Integrated output protection		
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1):	63VA	
Designated output power (power factor 1)		
Kurzschlußfestigkeit	: bedingt kurzschlußfest (integrierte Absicherung)	
Short-circuit-protection	: non-inherently short circuit proof (integrated protection)	
Betriebsfrequenz	: 50-60Hz	
Designated frequency		
Schutzklasse	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II	
Safety class	: prepared for class II equipment	
Schutzart	: IP00	
Protection index		
Isolierstoffklasse	: B	
Insulation class		
Max. Umgebungstemperatur	: 25°C	
Ambient temperature		
Vorschriften	: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-6	
Standards	: Part 1 with Part 2-6	
Prüfspannung	: Primär-Sekundär 3,75 kV	
HV-Test voltage	: Primary-Secondary	
Abmaße	: siehe Seite 2	
Dimensions	: see page 2	
Befestigung	: Tragschienenmontage	
Mounting	: DIN Rail mounting	
Anschluß (Eingang)	: Schraubklemme 1,5mm ²	
Terminal (Input)	: Screw terminal 1,5mm ²	
Anschluß (Ausgang)	: Schraubklemme 1,5mm ²	
Terminal (Output)	: Screw terminal 1,5mm ²	

Bemerkungen
 Notes : Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.
 Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.

Anschlußkennzeichnung:
Terminal Identification



Abmessungen:
Dimensions



Gewicht: ca. 1,93kg
Weight: approx. 1,93kg

Seite 2/2
Page 2/2