

Kurzschlussfester Printransformator, Sicherheitstransformator

DATENBLATT

VB 2,3/2/15



Typennummer

Bestellnummer

VB 2,3/2/15

Baureihe

VB

Kerngröße

EI 30/18

Technische Daten

Anschluss	Spannung [V]	Strom [A]	Absicherung
Eingang 1	230		
Ausgang 1	15	0,077	
Ausgang 2	15	0,077	

Allgemein

Leistung	2,3 VA	Einschaltdauer	100 %
Phasen	1	Leerlaufverluste	0,9 W
Frequenzbereich	50 bis 60 Hz	Leitermaterial	Kupfer

Betriebsbedingungen

Kurzschlussfestigkeit	unbedingt kurzschlussfest	Schaltgruppe	li
Kühlungsart	AN		

Stand 19.12.2024

Teilenummer VB 2,3/2/15

Seite 1

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu

BLOCK 
perfecting power

Umgebung

Max. Aufstellhöhe	2.000 m	Transporttemperatur	-20 bis 85 °C
Umgebungstemperatur	-20 bis 60 °C (nach UL bis 40 °C)	EN Isolierstoffklasse	B (130°C)
Lagertemperatur	-20 bis 85 °C	UL Isolierstoffklasse	class 105
Schutz & Sicherheit			
Schutzart	IP 00	Verschmutzungsgrad	1
Schutzklasse (vorbereitet)	II	Überspannungskategorie	III

Mechanische Daten



Anschlussinformationen

Anschluss Eingang	Pin	Anschluss Ausgang	Pin
-------------------	-----	-------------------	-----

Maße & Gewicht

Breite	32,8 mm	Gewicht	0,111 kg
Höhe	29,8 mm	Kerngewicht	0,083 kg
Tiefe	27,8 mm	Kupfergewicht	0,02 kg


Abmessungen




Stand	19.12.2024
Teilenummer	VB 2,3/2/15
Seite	2

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu





Leistungsreduzierung - Aufstellhöhe



Vorschriften und Prüfzeichen



RoHS konform

EN 61558-2-6
2009

CE konform



VDE Zulassung

Zulassung cURus -
Recognized
UL 5085-1/-2;
CSA 22.2 E103521

Bemerkungen

Die angegebenen technischen Daten sind typisch.
Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten