


Datenblatt: Sicherheitstransformator VSTR 100/18

Kerngröße: EI 84/43,5

Ausführung: vergossen in einem weißen Gehäuse mit vier Befestigungslaschen



Elektrische Nenndaten

Primärspannung	230 V _{eff}
Frequenz:	50-60 Hz
Sekundärspannung:	18 V _{eff}
Sekundärstrom:	5,6 A
Leistung:	100 VA

Abmessungen:

a =	75,2 mm
b =	89,2 mm
c =	21,0 mm
d =	16,2 mm
e =	60,3 mm
f =	97,8 mm
g =	10,7 mm
h =	13,4 mm

Sicherheitstransformator

gefertigt nach: DIN EN 61558-2-6
Kurzschlussfestigkeit

Gehäusehöhe = 62,2 mm

Temperaturbegrenzer: 110 °C

Höchste Nenn-
Umgebungstemperatur: 40 °C
Isolierstoffklasse nach
Wicklungen: IEC 60085
andere Materialien: F
E

Schutzklasse: II
Schutzart: IP 20

Prüfspannung zwischen
Primär- und Sekundärwicklung: 3750 V_{ACeff}

Anschlüsse

Primär: 0,2 - 4,0 mm²
Sekundär: 0,2 - 4,0 mm²

Gewicht

Kupfer: 0,152 kg
Gesamtgewicht (ca.): 0,85 kg