


## Datenblatt: Sicherheitstransformator VSTR 35/18

Kerngröße: EI 66/23

Ausführung: vergossen in einem weißen Gehäuse mit vier Befestigungslaschen

Draufsicht



### Elektrische Nenndaten

Primärspannung	230 V <sub>eff</sub>
Frequenz:	50-60 Hz
Sekundärspannung:	18 V <sub>eff</sub>
Sekundärstrom:	1,94 A
Leistung:	35 VA

### Abmessungen:

a =	58,7 mm
b =	69,7 mm
c =	21,0 mm
d =	16,2 mm
e =	47,2 mm
f =	77,2 mm
g =	10,2 mm
h =	11,4 mm

### Sicherheitstransformator

gefertigt nach: DIN EN 61558-2-6  
Kurzschlussfestigkeit

Gehäusehöhe = 50 mm

Temperaturbegrenzer: 110 °C

Höchste Nenn-  
Umgebungstemperatur: 40 °C  
Isolierstoffklasse nach  
Wicklungen: IEC 60085  
andere Materialien: F  
E

### Anschlüsse

Primär: 0,2 - 4,0 mm<sup>2</sup>  
Sekundär: 0,2 - 4,0 mm<sup>2</sup>

Schutzklasse: II  
Schutzart: IP 20

### Gewicht

Kupfer: 0,152 kg  
Gesamtgewicht (ca.): 0,85 kg

Prüfspannung zwischen  
Primär- und Sekundärwicklung: 3750 V<sub>ACeff</sub>