

■ **Rohrkabelschuhe, Cu 10 - 300 mm²**

F-Reihe



- Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6)
- Aufgeweitet zur besseren Kabeleinführung



Eigenschaften

- Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglähtes Material
- Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter
- Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung

Werkstoff


- Cu gemäß EN 13600

Oberfläche

- galvanisch verzinkt

Bestellinfo

- Auch mit Sichtloch lieferbar, Artikel-Nummer-Zusatz "ms"



Nennquerschnitt mm ²	Anschl.-bolzen Ø	Art.-Nr.	Abmessung mm									Gewicht/ 100 St.	VE/St.
			d1	a	b	d2	d4	c1	c2	l			
10	M5	702F5	5,5	14	12	5,3	8,0	6,25	7,5	27	0,72	100	
	M6	702F6	5,5	14	12	6,5	8,0	6,25	7,5	27	0,71	100	
	M8	702F8	5,5	14	16	8,5	8,0	8,50	9,5	29	0,77	100	
	M10	702F10	5,5	14	16	10,5	8,0	10,50	11,5	31	0,82	100	
	M12	702F12	5,5	14	19	13,0	8,0	12,00	13,0	32	0,82	100	
16	M5	703F5	6,6	15	13	5,3	9,5	6,25	7,5	30	1,10	100	
	M6	703F6	6,6	15	13	6,5	9,5	6,25	7,5	30	1,07	100	
	M8	703F8	6,6	15	16	8,5	9,5	10,00	10,0	32	1,21	100	
	M10	703F10	6,6	15	17	10,5	9,5	12,00	12,0	34	1,28	100	
	M12	703F12	6,6	15	19	13,0	9,5	13,00	13,0	35	1,28	100	
25	M5	704F5	7,9	17	15	5,3	11,0	7,50	7,5	32	1,52	25	
	M6	704F6	7,9	17	15	6,5	11,0	7,50	7,5	32	1,50	100	
	M8	704F8	7,9	17	17	8,5	11,0	10,00	10,0	34	1,61	100	
	M10	704F10	7,9	17	17	10,5	11,0	12,00	12,0	37	1,71	100	
	M12	704F12	7,9	17	19	13,0	11,0	13,00	13,0	38	1,74	25	
35	M6	705F6	9,2	19	17	6,5	12,5	7,50	7,5	35	1,91	100	
	M8	705F8	9,2	19	18	8,5	12,5	10,00	10,0	37	2,08	100	
	M10	705F10	9,2	19	18	10,5	12,5	12,00	12,0	40	2,24	100	
	M12	705F12	9,2	19	19	13,0	12,5	13,00	13,0	41	2,22	25	
	M14	705F14	9,2	19	21	15,0	12,5	14,50	14,5	43	2,41	25	
50	M6	706F6	11,0	21	21	6,5	15,0	10,00	10,0	41	3,54	25	
	M8	706F8	11,0	21	21	8,5	15,0	10,00	10,0	41	3,44	50	
	M10	706F10	11,0	21	21	10,5	15,0	12,00	12,0	43	3,64	50	
	M12	706F12	11,0	21	21	13,0	15,0	13,00	13,0	46	3,73	50	
	M14	706F14	11,0	21	23	15,0	15,0	14,50	14,5	48	3,89	25	
	M16	706F16	11,0	21	28	17,0	15,0	16,00	16,0	50	4,02	25	
70	M8	707F8	13,0	25	25	8,5	17,0	10,00	10,0	46	4,46	50	
	M10	707F10	13,0	25	25	10,5	17,0	12,00	12,0	48	4,62	50	
	M12	707F12	13,0	25	25	13,0	17,0	13,00	13,0	50	4,71	50	
	M14	707F14	13,0	25	25	15,0	17,0	14,50	14,5	52	4,87	25	
	M16	707F16	13,0	25	25	17,0	17,0	16,00	16,0	54	5,85	25	
95	M8	708F8	14,5	26	28	8,5	19,0	12,00	12,0	52	6,35	25	
	M10	708F10	14,5	26	28	10,5	19,0	12,00	12,0	52	6,23	50	
	M12	708F12	14,5	26	28	13,0	19,0	13,00	13,0	53	6,31	50	
	M14	708F14	14,5	26	28	15,0	19,0	14,50	14,5	55	6,46	25	
	M16	708F16	14,5	26	28	17,0	19,0	16,00	16,0	56	6,56	50	