

Einbausteckverbinder - SACC-E-M8FS-8CON-M10/0,5 - 1424231

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 8-polig, M8, Vorderwand-/Schraubmontage mit M10-Befestigungsgewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 8 x 0,14 mm²

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356712439

Technische Daten

Maße

Kabellänge	0,5 m
------------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C
Schutzart	IP67

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	1,5 A
Bemessungsspannung	30 V
Polzahl	8
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Kodierung	A - Standard
Normen/Bestimmungen	M8-Steckverbinder IEC 61076-2-104
Statusanzeige	Nein
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart	Einzellitzen
Montageart	Vorderwandmontage M10

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Kontakt	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PA 66
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt

Einbausteckverbinder - SACC-E-M8FS-8CON-M10/0,5 - 1424231

Technische Daten

Leitung

Kabeltyp	PVC-Litze
AWG Signalleitung	26
Aderfarben	weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot
Material Leiter	verzinnte Cu-Litze
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C (Kabel, feste Verlegung)

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635


UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Zeichnungen

Einbausteckverbinder - SACC-E-M8FS-8CON-M10/0,5 - 1424231


Maßzeichnung



Montagewand mit Durchgangsbohrung

Einbausteckverbinder - SACC-E-M8FS-8CON-M10/0,5 - 1424231

Schemazeichnung



Polbild Stecker M8, 8-polig, Ansicht Stiftseite

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>