# Wanddurchführung - SACC-DSI-FSB-5CON-L180 SCO - 1543650

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, M12-SPEEDCON, B-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9 Gewinde, mit geradem Lötanschluss

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| **Verpackungseinheit** | 20 |
| **GTIN** | 4046356102186 |

## Technische Daten

### Maße

| | |
|---|---|
| **Länge des Lötpins** | 6 mm |

### Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur (Betrieb)** | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
| **Schutzart** | IP67 |

### Allgemein

| | |
|---|---|
| **Bemessungsstrom bei 40 °C** | 4 A |
| **Bemessungsspannung** | 60 V |
| **Polzahl** | 5 |
| **Durchgangswiderstand** | ≤ 3 mΩ |
| **Isolationswiderstand** | ≥ 100 MΩ |
| **Kodierung** | B - invers |
| **Normen/Bestimmungen** | M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101 |
| **Statusanzeige** | Nein |
| **Überspannungskategorie** | II |
| **Verschmutzungsgrad** | 3 |
| **Anschlussart** | Lötstifte |
| **Montageart** | Hinterwandmontage Pg9 mit Flachmutter |

### Material

| | |
|---|---|
| **Brennbarkeitsklasse nach UL 94** | V0 |
| **Material Kontakt** | CuZn |
| **Material Kontaktoberfläche** | Au |

# Wanddurchführung - SACC-DSI-FSB-5CON-L180 SCO - 1543650

## Technische Daten

### Material

| | |
|---|---|
| **Material Kontaktträger** | PA 66 |
| **Material Rändel** | Zinkdruckguss, vernickelt |
| **Material Dichtung** | NBR |

## Klassifikationen

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| **eCl@ss 4.0** | 27250313 |
| **eCl@ss 4.1** | 27250313 |
| **eCl@ss 5.0** | 27143423 |
| **eCl@ss 5.1** | 27143423 |
| **eCl@ss 6.0** | 27143423 |
| **eCl@ss 7.0** | 27449001 |
| **eCl@ss 8.0** | 27449001 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| **ETIM 3.0** | EC002061 |
| **ETIM 4.0** | EC002061 |
| **ETIM 5.0** | EC002061 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| **UNSPSC 6.01** | 31261501 |
| **UNSPSC 7.0901** | 31261501 |
| **UNSPSC 11** | 31261501 |
| **UNSPSC 12.01** | 31261501 |
| **UNSPSC 13.2** | 31261501 |

## Approbationen

UL Recognized / GOST / GOST /

### Approbationsdetails

**UL Recognized**

| | |
|---|---|
| Nennspannung UN | 60 V |
| Nennstrom IN | 4 A |
| mm²/AWG/kcmil | 26-20 |


# Wanddurchführung - SACC-DSI-FSB-5CON-L180 SCO - 1543650

## Approbationen

GOST


## Zeichnungen

Bohrplan



# Wanddurchführung - SACC-DSI-FSB-5CON-L180 SCO - 1543650


Maßzeichnung




M12-Einbausteckverbinder

# Wanddurchführung - SACC-DSI-FSB-5CON-L180 SCO - 1543650


Maßzeichnung




Montageausschnitt mit Verdrehschutz für Pg9-Gewinde

# Wanddurchführung - SACC-DSI-FSB-5CON-L180 SCO - 1543650


Maßzeichnung




Frontansicht M12

# Wanddurchführung - SACC-DSI-FSB-5CON-L180 SCO - 1543650

Schemazeichnung




Polbild Buchse M12, 5-polig, B-kodiert, Ansicht Buchsenseite

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com