

## Kabelmarker - US-WMTB (24X5) - 0828771

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Kabelmarker, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Montageart: Auffädeln, Kabeldurchmesser: >13 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm

### Produkteigenschaften

- ✓ Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem THERMOMARK CARD einfach, schnell und kostengünstig beschriftbar
- ✓ Die UniSheet-Beschriftungsfamilie US-WMTB... bietet Marker zur Befestigung mittels handelsüblicher Kabelbinder
- ✓ Die vorgestanzten Beschriftungsstreifen lassen sich leicht separieren und einfach montieren
- ✓ Die Matten bieten Platz für Funktionstexte

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 10            |
| GTIN               | 4046356559874 |

### Technische Daten

#### Maße

|            |       |
|------------|-------|
| Länge (b)  | 24 mm |
| Breite (a) | 14 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wischbeständigkeit            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)                                                                                           |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C                                                                                                      |
| Empfohlene Lagerkonditionen   | 10-30 °C / 40-70 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine Aufbewahrung bis zur Verarbeitung in Polybeuteln ist zu empfehlen. |

#### Allgemein

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Farbe                                     | weiß                                      |
| Inhaltsstoffe                             | silikonfrei                               |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94            | V0                                        |
| Material                                  | PVC                                       |
| Anzahl der Einzelschilder                 | 35                                        |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile       | 7                                         |
| Bedruckbarkeit                            | Thermotransfer                            |
| Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe    | VW PV 3.10.7:2005-02                      |
| Ergebnis                                  | Prüfung bestanden                         |
| Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation | in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| Prüfdauer                                 | 96 h                                      |

# Kabelmarker - US-WMTB (24X5) - 0828771

## Technische Daten

### Allgemein

|                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung</b>                  | Prüfung bestanden                   |
| <b>Salznebel Prüfspezifikation</b>                          | DIN EN 60068-2-11:2000-02           |
| <b>Prüfdauer</b>                                            | 96 h                                |
| <b>Ergebnis Salznebelprüfung</b>                            | Prüfung bestanden                   |
| <b>Kondenswasser-Wechselklima mit SO2 Prüfspezifikation</b> | in Anlehnung an DIN 50018:2013-05   |
| <b>Klimastufe</b>                                           | AHT 1,0 S                           |
| <b>Zyklen</b>                                               | 2                                   |
| <b>Ergebnis Kondenswasserprüfung</b>                        | Prüfung bestanden                   |
| <b>Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation</b>   | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| <b>Ergebnis</b>                                             | Prüfung bestanden                   |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 24190218 |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 24190218 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27400401 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27400401 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27400401 |

### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 2.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 3.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC001530 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC001530 |

### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30211811 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121410 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121410 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121410 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39121410 |

## Zubehör

## Magazin

# Kabelmarker - US-WMTB (24X5) - 0828771

## Zubehör

THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 5146451



---

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>