

Abdeckprofil - APK-TU - 5022805

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Abdeckprofilhalter, 10 mm breit, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, zur Befestigung des Halteprofils APK-HP, beschriftbar mit Zackband ZB 10

Produkteigenschaften

- ☒ Beschriftbar
- ☒ Schutz gegen ungewollte Betätigung von Klemmstellen oder Trennklemmen
- ☒ Schutz gegen Umwelteinfüsse
- ☒ Abdeckung von spannungsführenden Teilen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918095307

Technische Daten

Maße

Breite (a)	10 mm
------------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 115 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Farbe	grau
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27141143
eCl@ss 8.0	27141143

Abdeckprofil - APK-TU - 5022805

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC000886


UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Zeichnungen

Abdeckprofil - APK-TU - 5022805

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>