

Durchführungsklemme - DFK-2,8-FRONT 2,5 - 0706508

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Löt-/Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Breite: 6,2 mm, Farbe: grau

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918003722

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Nennstrom I _N	17,5 A
Nennspannung U _N	400 V
Offene Seitenwand	nein
Polzahl	0

Maße

Breite	6,2 mm
--------	--------

Anschlussdaten

Anschlussseite	Etage 1 außen 1
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²

Durchführungsklemme - DFK-2,8-FRONT 2,5 - 0706508

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
Abisolierlänge	14 mm
Lehrdorn	A3
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment min	0,8 Nm
Anzugsdrehmoment max	1 Nm
Anschlussseite	Etage 1 innen 1
Anschlussart	Löt-/Flachsteckanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
Lehrdorn	A3
Flachsteckanschluss	2,8 x 0,8 mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141134
eCl@ss 5.1	27141134
eCl@ss 6.0	27141134
eCl@ss 7.0	27141134

Durchführungsklemme - DFK-2,8-FRONT 2,5 - 0706508

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27141134
------------	----------

ETIM

ETIM 2.0	EC001283
ETIM 3.0	EC001283
ETIM 4.0	EC001283
ETIM 5.0	EC001283

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA 	
Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	15 A
mm ² /AWG/kcmil	22-12

UL Recognized 	
Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	15 A
mm ² /AWG/kcmil	28-12

cUL Recognized 	
Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	15 A

Durchführungsklemme - DFK-2,8-FRONT 2,5 - 0706508

Approbationen

mm²/AWG/kcmil	28-12



Zubehör

Klemmenmarker unbeschriftet

SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222



Zubehör

ZB 6:SO/CMS - 1050499




Zeichnungen

Maßzeichnung

Durchführungsklemme - DFK-2,8-FRONT 2,5 - 0706508

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>