

## Einsteckschild - EMT (50X26)R YE - 0800054

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Einsteckschild, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 50 x 26 mm

Bild zeigt Variante in weiß

### Produkteigenschaften

- ☒ Bedruckbar mit allen Thermotransferdruckern von Phoenix Contact
- ☒ Einsteck-Leitermarkierung für Bezeichnungshülsen
- ☒ Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Hülse
- ☒ Einsteckschilder für die Beschriftung von unterschiedlichen Kennzeichnungshülsen
- ☒ Bedruckbar mit allen Thermotransferdruckern von Phoenix Contact
- ☒ Präzises Schriftbild
- ☒ Zur Kennzeichnung von Steuerungen und Modulen anderer Hersteller stehen entsprechende EMT ... Einsteckstreifen in unterschiedlichen Größen zur Verfügung

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1             |
| GTIN               | 4046356545587 |

### Technische Daten

#### Maße

|            |       |
|------------|-------|
| Länge (b)  | 50 mm |
| Breite (a) | 26 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Wischbeständigkeit            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C                       |
| Empfohlene Lagerkonditionen   | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. |

#### Allgemein

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Farbe                               | gelb                     |
| Inhaltsstoffe                       | silikon- und halogenfrei |
| Material                            | Polyester                |
| Anzahl der Einzelschilder           | 500                      |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 2                        |
| RoHS Konform                        | ja                       |
| Bedruckbarkeit                      | Thermotransfer           |

# Einsteckschild - EMT (50X26)R YE - 0800054

## Technische Daten

### Allgemein

|                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe</b>               | VW PV 3.10.7:2005-02                      |
| <b>Ergebnis</b>                                             | Prüfung bestanden                         |
| <b>Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation</b>            | in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| <b>Prüfdauer</b>                                            | 96 h                                      |
| <b>Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung</b>                  | Prüfung bestanden                         |
| <b>Salznebel Prüfspezifikation</b>                          | DIN EN ISO 9227:2012-09                   |
| <b>Prüfdauer</b>                                            | 96 h                                      |
| <b>Ergebnis Salznebelprüfung</b>                            | Prüfung bestanden                         |
| <b>Kondenswasser-Wechselklima mit SO2 Prüfspezifikation</b> | DIN 50018:1997-06                         |
| <b>Klimastufe</b>                                           | KFW 1,0 S                                 |
| <b>Zyklen</b>                                               | 2                                         |
| <b>Ergebnis Kondenswasserprüfung</b>                        | Prüfung bestanden                         |
| <b>Stärke Folie</b>                                         | 175 µm                                    |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 24190219 |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 24190219 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27141137 |

### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 2.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 3.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC001694 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC001675 |

### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30211811 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121410 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121410 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121410 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39121410 |

## Zubehör

## Farbband

# Einsteckschild - EMT (50X26)R YE - 0800054

## Zubehör

THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



---

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>