

Blindstopfen - HC-BS-PG16 - 1674516

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Blindstopfen, für Pg-Verschraubungen, Pg-Typ 16

Abbildung zeigt die Variante HC-BS-PG 21

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918135416

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68
Schutzart	IP68
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C

Allgemein

Material	Messing vernickelt
Material O-Ring	NBR
Gewindeart Anschlussseite	Pg16

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032

Blindstopfen - HC-BS-PG16 - 1674516

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	39121712
UNSPSC 13.2	39121712

Approbationen


GOST /

Approbationsdetails

GOST 
--

Zeichnungen

Maßzeichnung



Blindstopfen Pg16