

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/0,5 - 1419726

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 17-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit 0,5 m halogenfreier TPE-Litze, 17 x 0,14 mm²



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356533577

Technische Daten

Maße

Kabellänge	0,5 m
------------	-------

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
-----------	------

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	1,5 A
Bemessungsspannung	30 V
Polzahl	17
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Kodierung	A - Standard
Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Statusanzeige	Nein
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart	Einzellitzen
Montageart	Hinterwandmontage M16 x 1,5 mit Flachmutter

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/0,5 - 1419726

Technische Daten

Material

Material Kontaktträger	PA 66
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR

Leitung

Kabeltyp	TPE-Litze
Leiterquerschnitt	0,14 mm ²
AWG Signalleitung	26
Aderfarben	farbkodiert DIN 47100
Material Aderisolation	TPE
Material Leiter	verzinnte Cu-Litze

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103

ETIM

ETIM 2.0	EC001297
ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121413

Approbationen

GOST / GOST /

Approbationsdetails

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/0,5 - 1419726


Approbationen

GOST 




Zeichnungen

Maßzeichnung



Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/0,5 - 1419726


Maßzeichnung



Gehäuseausschnitt für M16-Befestigungsgewinde, Montagewand mit Gewinde

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/0,5 - 1419726


Maßzeichnung



Gehäuseausschnitt für M16-Befestigungsgewinde, Montagewand mit Durchgangsbohrung (Alternativ mit Fläche als Verdrehschutz)

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/0,5 - 1419726


Schaltplan



Kontaktbelegung des M12-Steckers

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/0,5 - 1419726

Schemazeichnung



Polbild M12-Stecker, 17-polig, Ansicht Stiftseite

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>