

## Einbausteckverbinder - SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - 1424234

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Bussystem-Einbausteckverbinder, Stecker, DeviceNet, 5-polig, M8, Vorderwand-/Schraubmontage mit M10 Befestigungsgewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 5 x 0,25mm²

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1             |
| GTIN               | 4046356712460 |

### Technische Daten

#### Maße

|            |       |
|------------|-------|
| Kabellänge | 0,5 m |
|------------|-------|

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
| Schutzart                     | IP67                              |

#### Allgemein

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Bemessungsstrom bei 40 °C | 3 A                               |
| Bemessungsspannung        | 30 V                              |
| Polzahl                   | 5                                 |
| Durchgangswiderstand      | ≤ 3 mΩ                            |
| Isolationswiderstand      | ≥ 100 MΩ                          |
| Kodierung                 | B - invers                        |
| Normen/Bestimmungen       | M8-Steckverbinder IEC 61076-2-104 |
| Signalart/Kategorie       | DeviceNet™                        |
| Statusanzeige             | Nein                              |
| Überspannungskategorie    | II                                |
| Verschmutzungsgrad        | 3                                 |
| Anschlussart              | Einzellitzen                      |
| Montageart                | Vorderwandmontage M10             |

#### Material

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB           |
| Material Kontakt               | Cu-Legierung |
| Material Kontaktoberfläche     | Au           |

# Einbausteckverbinder - SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - 1424234

## Technische Daten

### Material

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Material Kontaktträger</b> | PA 66                     |
| <b>Material Rändel</b>        | Zinkdruckguss, vernickelt |

### Leitung

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Kabeltyp</b>                      | PVC-Litze                                 |
| <b>AWG Signalleitung</b>             | 26                                        |
| <b>Aderfarben</b>                    | grau, rot, weiß, schwarz, blau            |
| <b>Material Leiter</b>               | verzinnte Cu-Litze                        |
| <b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b> | -25 °C ... 85 °C (Kabel, feste Verlegung) |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 27250313 |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 27250313 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27250313 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27143423 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27143423 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27449001 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27449001 |

### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 3.0</b> | EC002061 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC002635 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC002635 |


### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 31251501 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 31251501 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 31251501 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 31251501 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 31251501 |

## Zeichnungen

# Einbausteckverbinder - SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - 1424234


Maßzeichnung



Montagewand mit Durchgangsbohrung

# Einbausteckverbinder - SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - 1424234


Maßzeichnung



Montagewand mit Durchgangsbohrung

## Einbausteckverbinder - SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - 1424234

Schemazeichnung



Polbild M8-Stecker, 5-polig, B-kodiert, Ansicht Stiftseite

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>