

## Etikett - EML (21,5X21,5)R SR - 0816812

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Etikett, Rolle, silber/matt, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 21,5 x 21,5 mm

Abbildung zeigt die  
Produktvariante EML (15X9)R SR

### Produkteigenschaften

- ✓ Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung
- ✓ Exaktes Schriftbild und hohe Klebekraft
- ✓ Bei Einsatz von hochwertigen Farbbändern ist die Beschriftung gegen Lösungsmittel beständig und auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar
- ✓ Die Materialien EML ... sind UL gelistet
- ✓ Eine spezielle Verpackung schützt angebrochene Rollen vor Verschmutzung in industrieller Umgebung
- ✓ Die selbstklebenden Gerätemarker EML ... sind für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Betriebsmitteln im Steuerungs-, Anlagen- und Schaltschrankbau entwickelt worden

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1             |
| GTIN               | 4046356107785 |

### Technische Daten

#### Maße

|            |         |
|------------|---------|
| Länge (b)  | 21,5 mm |
| Breite (a) | 21,5 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Wischbeständigkeit            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)             |
| Wischbeständigkeit            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 150 °C                       |
| Umgebungstemperatur (Montage) | 5 °C                                    |
| Empfohlene Lagerkonditionen   | 22 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. |

#### Allgemein

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Farbe                     | silber/matt              |
| Inhaltsstoffe             | silikon- und halogenfrei |
| Material                  | Polyester                |
| Material                  | Polyester                |
| Anzahl der Einzelschilder | 2500                     |

# Etikett - EML (21,5X21,5)R SR - 0816812

## Technische Daten

### Allgemein

|                                                      |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile                  | 4                                         |
| RoHS Konform                                         | ja                                        |
| Kleber                                               | Acrylat                                   |
| File-Nummer                                          | MH 48542                                  |
| Bedruckbarkeit                                       | Thermotransfer                            |
| Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe               | VW PV 3.10.7:2005-02                      |
| Ergebnis                                             | Prüfung bestanden                         |
| Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation            | in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| Prüfdauer                                            | 96 h                                      |
| Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung                  | Prüfung bestanden                         |
| Salznebel Prüfspezifikation                          | DIN EN ISO 9227:2012-09                   |
| Prüfdauer                                            | 96 h                                      |
| Ergebnis Salznebelprüfung                            | Prüfung bestanden                         |
| Kondenswasser-Wechselklima mit SO2 Prüfspezifikation | DIN 50018:1997-06                         |
| Klimastufe                                           | AHT 1,0 S                                 |
| Zyklen                                               | 2                                         |
| Ergebnis Kondenswasserprüfung                        | Prüfung bestanden                         |
| Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation   | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07       |
| Ergebnis                                             | Prüfung bestanden                         |
| Stärke Folie                                         | 50 µm                                     |
| Stärke Klebstoff                                     | 24 µm                                     |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27141137 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC000761 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |

# Etikett - EML (21,5X21,5)R SR - 0816812

## Klassifikationen

### UNSPSC

|              |          |
|--------------|----------|
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2  | 39121410 |

## Approbationen

UL Recognized /

### Approbationsdetails



## Zubehör

### Farbband

THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>