

Schildchenträger - CARRIER-EMLP 22 (27X15) - 0828986

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: Schrauben, Nieten, Durchmesser: 22 mm, Schriftfeldgröße: 27 x 15 mm

Produkteigenschaften

- ✓ Einsetzbar für alle Taster und Schalter mit 22 mm Durchmesser
- ✓ Die großen Beschriftungsflächen lassen sich bei den CARRIER-EMLP individuell mit EML ... Thermotransfer-Etiketten beschriften
- ✓ Für den zusätzlichen Schutz der Etikettenoberflächen sind transparente Klebeschutzhüllen EMLPR ... einsetzbar

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356538091

Technische Daten

Maße

Länge (b)	47 mm
Höhe	3,2 mm
Breite (a)	29,5 mm
Durchmesser	22,00 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Farbe	schwarz
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137

Schildchenträger - CARRIER-EMLP 22 (27X15) - 0828986

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zeichnungen