

## Ventilstecker - SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 240V - 1527935

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Ventilstecker, 3-polig, Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Varistor, Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1             |
| GTIN               | 4017918981051 |

### Technische Daten

#### Maße

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Außendurchmesser | 6 mm ... 8 mm |
|------------------|---------------|

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C (Ventilstecker) |
| Schutzart                     | IP65                             |

#### Allgemein

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Bemessungsstrom bei 40 °C | 10 A                 |
| Bemessungsspannung        | 230 V                |
| Polzahl                   | 3                    |
| Durchgangswiderstand      | ≤ 15 mΩ              |
| Isolationswiderstand      | ≥ 100 MΩ             |
| Statusanzeige             | 1 LED                |
| Schutzschaltung/-Bauteil  | Varistor             |
| Überspannungskategorie    | II                   |
| Verschmutzungsgrad        | 3                    |
| Anschlussart              | Schraubanschluss     |
| Leiterquerschnitt         | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG     | 22 ... 16            |

#### Material

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94           | HB   |
| Material Kontakt Ventilstecker           | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche Ventilstecker | Ni   |
| Material Kontakteinsatz Ventilstecker    | PA6  |
| Material Gehäuse Ventilstecker           | PA6  |

# Ventilstecker - SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 240V - 1527935

## Technische Daten

### Material

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Material Dichtung | NBR |
|-------------------|-----|

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140815 |
| eCl@ss 4.1 | 27140815 |
| eCl@ss 5.0 | 27143423 |
| eCl@ss 5.1 | 27143423 |
| eCl@ss 6.0 | 27143423 |
| eCl@ss 7.0 | 27449001 |
| eCl@ss 8.0 | 27449001 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001121 |
| ETIM 3.0 | EC002062 |
| ETIM 4.0 | EC002062 |
| ETIM 5.0 | EC002062 |


### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 31251501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
| UNSPSC 11     | 31251501 |
| UNSPSC 12.01  | 31251501 |
| UNSPSC 13.2   | 31251501 |

## Zeichnungen

## Ventilstecker - SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 240V - 1527935

Maßzeichnung



Schaltplan

