

## Kontakteinsatz - HC-M-PN3-4,00-ST - 1663501

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Pneumatik-Stift, für HC-M-PN3-Modul, Schlauchdurchmesser 4,0 mm

Abbildung zeigt die Varianten,  
Pneumatik-Stift, -Buchse und -  
Buchse mit Ventil

### Kaufmännische Daten

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Verpackungseinheit</b> | 10            |
| <b>GTIN</b>               | 4017918123314 |

### Technische Daten

#### Umgebungsbedingungen

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b> | -40 °C ... 125 °C |
|--------------------------------------|-------------------|

#### Mechanische Kennwerte

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| <b>Betriebsdruck - Vakuum</b>                   | 8,00 bar |
| <b>Innendurchmesser Druckschlauch-Anschluss</b> | 4 mm     |
| <b>Steckzyklen</b>                              | ≥ 500    |

#### Allgemein

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>Farbe</b> | schwarz |
|--------------|---------|

#### Materialangaben

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Material Kontakt</b> | Delrin Acetal |
|-------------------------|---------------|

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 27140816 |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 27140816 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27143424 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27143424 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27143424 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27440209 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27440209 |

#### ETIM

## Kontakteinsatz - HC-M-PN3-4,00-ST - 1663501

### Klassifikationen

#### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 2.0</b> | EC000796 |
| <b>ETIM 3.0</b> | EC000796 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC000796 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC000796 |


#### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30211808 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121408 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121408 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121408 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39121408 |

### Approbationen

GOST /

#### Approbationsdetails



### Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>