Einbausteckverbinder - SACC-CI-M12FS-8CON-L180-THR - 1557808

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 8-polig, mit geradem THR-Lötanschluss

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	60
GTIN	4046356285308

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)
Schutzart	IP67

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	2 A
Bemessungsspannung	30 V
Polzahl	8
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Kodierung	A - Standard
Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Statusanzeige	Nein
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart	THR-Lötanschluss
Montageart	Leiterplattenmontage

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PPA
Material Dichtung	FKM / EPDM

Einbausteckverbinder - SACC-CI-M12FS-8CON-L180-THR - 1557808

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approbationen

GOST / GOST /

Approbationsdetails

GOST

Zubehör

Anbaugehäuse

Einbausteckverbinder - SACC-CI-M12FS-8CON-L180-THR - 1557808

Zubehör

SACC-M12-SCO NUT - 1552243



SACC-M12-SCO NUT L 90 - 1432460




SACC-M12 NUT PRESS - 1437889



Zeichnungen


Einbausteckverbinder - SACC-CI-M12FS-8CON-L180-THR - 1557808

Bohrplan



Bohrplan


Maßzeichnung



M12-Buchsen-Kontaktträger

Einbausteckverbinder - SACC-CI-M12FS-8CON-L180-THR - 1557808


Maßzeichnung



THR-Tray Verpackung

Einbausteckverbinder - SACC-CI-M12FS-8CON-L180-THR - 1557808

Schemazeichnung



Polbild Buchse M12, 8-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com