

RJ45-Tüllengehäuse - VS-08-T-H-RJ45/IP67 - 1652732

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



RJ45-Tüllengehäuse, IP67, für Stifteinsatz VS-08-ST-H11-RJ45 und VS-08-ST-H21-RJ45, mit Push-Pull-Verriegelung zum Anbaurahmen, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 8,5 mm, Farbe: grau

Ethernet

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918952877

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Steckzyklen	≥ 1000
Leitungsaußendurchmesser	5 mm ... 8,5 mm
Kabelabgang	gerade
Farbe	grau

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Schutzart	IP67

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA
Material O-Ring	FPM
Material Kabeldichtung	NBR

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309

RJ45-Tüllengehäuse - VS-08-T-H-RJ45/IP67 - 1652732

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000764
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Zubehör

Stifteinsatz

VS-08-ST-H11-RJ45 - 1652716



VS-08-ST-H21-RJ45 - 1652729



VS-08-RJ45-10G/C - 1418853



Schutzdeckel

RJ45-Tüllengehäuse - VS-08-T-H-RJ45/IP67 - 1652732


Zubehör

VS-SCRJ-PC - 1653757



Zeichnungen

Maßzeichnung



RJ45-Tüllengehäuse, IP67

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>