

# Kabelverschraubung - HC-M-KV-Z-M40 - 1646175

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Metall-Verschraubung mit Zugentlastungsschelle, Gewindelänge: 8 mm, Leitungsdichtbereich : 24 - 33 mm, Klemmbereich: 26 - 36 mm, SW 50, Verschraubung: M40

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>GTIN</b>	4017918941314

## Technische Daten

### Maße

<b>Schlüsselweite-Überwurfmutter</b>	52 mm
<b>Schlüsselweite Stutzen</b>	50 mm
<b>Leitungsaußendurchmesser</b>	24 mm ... 33 mm
<b>Leitungsdichtbereich</b>	24,00 mm ... 33,00 mm
<b>Klemmbereich der Zugentlastungsschelle</b>	26,00 mm ... 34,00 mm

### Umgebungsbedingungen

<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-20 °C ... 80 °C

### Allgemein

<b>Material Verschraubung</b>	Messing, vernickelt
<b>Material Druckschraube</b>	Messing, vernickelt
<b>Material Kabeldichtung</b>	Perbunan
<b>Material O-Ring</b>	NBR
<b>Gewindeart Anschlussseite</b>	M40
<b>Farbe</b>	silberfarben

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27141209
<b>eCl@ss 4.1</b>	27141209
<b>eCl@ss 5.0</b>	27149109
<b>eCl@ss 5.1</b>	27149109

# Kabelverschraubung - HC-M-KV-Z-M40 - 1646175

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109

### ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
UNSPSC 7.0901	39121408
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121408

## Zeichnungen

# Kabelverschraubung - HC-M-KV-Z-M40 - 1646175

Maßzeichnung

