

■ Rohrkabelschuhe, Cu 10 - 300 mm²

F-Reihe



- Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6)
- Aufgeweitet zur besseren Kabeleinführung



Eigenschaften

- Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglähtes Material
- Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter
- Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung

Werkstoff


- Cu gemäß EN 13600

Oberfläche

- galvanisch verzinkt

Bestellinfo

- Auch mit Sichtloch lieferbar, Artikel-Nummer-Zusatz "ms"



| Nennquerschnitt mm ² | Anschl.-bolzen Ø | Art.-Nr. | Abmessung mm | | | | | | | | | Gewicht/ 100 St. | VE/St. |
|------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----|----|------|------|-------|------|----|------|---------------------|--------|
| | | | d1 | a | b | d2 | d4 | c1 | c2 | l | | | |
| 10 | M5 | 702F5 | 5,5 | 14 | 12 | 5,3 | 8,0 | 6,25 | 7,5 | 27 | 0,72 | 100 | |
| | M6 | 702F6 | 5,5 | 14 | 12 | 6,5 | 8,0 | 6,25 | 7,5 | 27 | 0,71 | 100 | |
| | M8 | 702F8 | 5,5 | 14 | 16 | 8,5 | 8,0 | 8,50 | 9,5 | 29 | 0,77 | 100 | |
| | M10 | 702F10 | 5,5 | 14 | 16 | 10,5 | 8,0 | 10,50 | 11,5 | 31 | 0,82 | 100 | |
| | M12 | 702F12 | 5,5 | 14 | 19 | 13,0 | 8,0 | 12,00 | 13,0 | 32 | 0,82 | 100 | |
| 16 | M5 | 703F5 | 6,6 | 15 | 13 | 5,3 | 9,5 | 6,25 | 7,5 | 30 | 1,10 | 100 | |
| | M6 | 703F6 | 6,6 | 15 | 13 | 6,5 | 9,5 | 6,25 | 7,5 | 30 | 1,07 | 100 | |
| | M8 | 703F8 | 6,6 | 15 | 16 | 8,5 | 9,5 | 10,00 | 10,0 | 32 | 1,21 | 100 | |
| | M10 | 703F10 | 6,6 | 15 | 17 | 10,5 | 9,5 | 12,00 | 12,0 | 34 | 1,28 | 100 | |
| | M12 | 703F12 | 6,6 | 15 | 19 | 13,0 | 9,5 | 13,00 | 13,0 | 35 | 1,28 | 100 | |
| 25 | M5 | 704F5 | 7,9 | 17 | 15 | 5,3 | 11,0 | 7,50 | 7,5 | 32 | 1,52 | 25 | |
| | M6 | 704F6 | 7,9 | 17 | 15 | 6,5 | 11,0 | 7,50 | 7,5 | 32 | 1,50 | 100 | |
| | M8 | 704F8 | 7,9 | 17 | 17 | 8,5 | 11,0 | 10,00 | 10,0 | 34 | 1,61 | 100 | |
| | M10 | 704F10 | 7,9 | 17 | 17 | 10,5 | 11,0 | 12,00 | 12,0 | 37 | 1,71 | 100 | |
| | M12 | 704F12 | 7,9 | 17 | 19 | 13,0 | 11,0 | 13,00 | 13,0 | 38 | 1,74 | 25 | |
| 35 | M6 | 705F6 | 9,2 | 19 | 17 | 6,5 | 12,5 | 7,50 | 7,5 | 35 | 1,91 | 100 | |
| | M8 | 705F8 | 9,2 | 19 | 18 | 8,5 | 12,5 | 10,00 | 10,0 | 37 | 2,08 | 100 | |
| | M10 | 705F10 | 9,2 | 19 | 18 | 10,5 | 12,5 | 12,00 | 12,0 | 40 | 2,24 | 100 | |
| | M12 | 705F12 | 9,2 | 19 | 19 | 13,0 | 12,5 | 13,00 | 13,0 | 41 | 2,22 | 25 | |
| | M14 | 705F14 | 9,2 | 19 | 21 | 15,0 | 12,5 | 14,50 | 14,5 | 43 | 2,41 | 25 | |
| 50 | M6 | 706F6 | 11,0 | 21 | 21 | 6,5 | 15,0 | 10,00 | 10,0 | 41 | 3,54 | 25 | |
| | M8 | 706F8 | 11,0 | 21 | 21 | 8,5 | 15,0 | 10,00 | 10,0 | 41 | 3,44 | 50 | |
| | M10 | 706F10 | 11,0 | 21 | 21 | 10,5 | 15,0 | 12,00 | 12,0 | 43 | 3,64 | 50 | |
| | M12 | 706F12 | 11,0 | 21 | 21 | 13,0 | 15,0 | 13,00 | 13,0 | 46 | 3,73 | 50 | |
| | M14 | 706F14 | 11,0 | 21 | 23 | 15,0 | 15,0 | 14,50 | 14,5 | 48 | 3,89 | 25 | |
| | M16 | 706F16 | 11,0 | 21 | 28 | 17,0 | 15,0 | 16,00 | 16,0 | 50 | 4,02 | 25 | |
| 70 | M8 | 707F8 | 13,0 | 25 | 25 | 8,5 | 17,0 | 10,00 | 10,0 | 46 | 4,46 | 50 | |
| | M10 | 707F10 | 13,0 | 25 | 25 | 10,5 | 17,0 | 12,00 | 12,0 | 48 | 4,62 | 50 | |
| | M12 | 707F12 | 13,0 | 25 | 25 | 13,0 | 17,0 | 13,00 | 13,0 | 50 | 4,71 | 50 | |
| | M14 | 707F14 | 13,0 | 25 | 25 | 15,0 | 17,0 | 14,50 | 14,5 | 52 | 4,87 | 25 | |
| | M16 | 707F16 | 13,0 | 25 | 25 | 17,0 | 17,0 | 16,00 | 16,0 | 54 | 5,85 | 25 | |
| 95 | M8 | 708F8 | 14,5 | 26 | 28 | 8,5 | 19,0 | 12,00 | 12,0 | 52 | 6,35 | 25 | |
| | M10 | 708F10 | 14,5 | 26 | 28 | 10,5 | 19,0 | 12,00 | 12,0 | 52 | 6,23 | 50 | |
| | M12 | 708F12 | 14,5 | 26 | 28 | 13,0 | 19,0 | 13,00 | 13,0 | 53 | 6,31 | 50 | |
| | M14 | 708F14 | 14,5 | 26 | 28 | 15,0 | 19,0 | 14,50 | 14,5 | 55 | 6,46 | 25 | |
| | M16 | 708F16 | 14,5 | 26 | 28 | 17,0 | 19,0 | 16,00 | 16,0 | 56 | 6,56 | 50 | |