

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M 8FS-6CON-M12/0,5 - 1453465

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 6-polig, M8, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 6 x 0,14 mm²

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356554398

Technische Daten

Maße

Kabellänge	0,5 m
------------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C (Buchse)
Schutzart	IP67

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	2 A
Bemessungsspannung	30 V
Polzahl	6
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Kodierung	A - Standard
Normen/Bestimmungen	M8-Steckverbinder IEC 61076-2-104
Statusanzeige	Nein
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart	Einzellitzen
Montageart	Hinterwandmontage M12 x 1

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Kontakt	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PUR / PA 66

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M 8FS-6CON-M12/0,5 - 1453465

Technische Daten

Material

Material Rndel	Messing, vernickelt
Material Dichtung	Viton

Leitung

Kabeltyp	TPE-Litze
Leiterquerschnitt	0,14 mm ²
AWG Signalleitung	26
Leiteraufbau Signalleitung	18x 0,10 mm
Aderfarben	schwarz, braun, blau, wei, grau, rosa
Material Aderisolation	TPE
Material Leiter	verzinnte Cu-Litze
Isolationswiderstand	≥ 20 MΩ*km
Leiterwiderstand	≥ 80 Ω/km
Nennspannung Leitung	300 V
Prfspannung Leitung	2000 V AC
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 C ... 90 C (Kabel, feste Verlegung)

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M 8FS-6CON-M12/0,5 - 1453465

Approbationen


GOST /

Approbationsdetails

GOST 

Zeichnungen


Maßzeichnung



M8-Einbaubuchse

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M 8FS-6CON-M12/0,5 - 1453465


Maßzeichnung



Gehäuseausschnitt für M8-Einbausteckverbinder, Buchse, einteilig

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M 8FS-6CON-M12/0,5 - 1453465

Schemazeichnung



Polbild Buchse M8, 6-polig, Ansicht Buchsenseite

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>