

Bauelementenstecker - ST-1N4007 - 2802329

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Bauelementestecker mit Universal-Diode, zur Einschaltung 2-poliger Bauelemente in die Grundklemme, Höhe: 19 mm, Farbe: grau

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918074418

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Höhe	19 mm
------	-------

Anschlussdaten

Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment min	0,3 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,4 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27141149
eCl@ss 7.0	27141149
eCl@ss 8.0	27141149

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002018

Bauelementenstecker - ST-1N4007 - 2802329

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC002018
-----------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 	
Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	30-14

cUL Recognized 	
Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	30-14

GOST 



cULus Recognized 

Bauelementenstecker - ST-1N4007 - 2802329

Zubehör

Documentation

ST-IL - 3039900



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>